

Zylinderkopf mit Schlitz DIN 84 DIN 84 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X20



Artikelnummer	24520.100.020
Marke	-
UBB	950353122068
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631367
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	20 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	≈1207
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
DIN	84
BS	≈4183

Technische Spezifikation

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Full thread if L ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	20
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Technische Zeichnung