



Zylinderkopf mit Schlitz DIN 84 DIN 84 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X25

Artikelnummer	24520.100.025
Marke	-
UBB	950353122142
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631374
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	25 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
DIN	84
NEN	≈1602

Technische Spezifikation

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Full thread if L ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	25
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Technische Zeichnung