



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 A Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2X20

Artikelnummer	24540.020.020
Marke	-
UBB	950353129410
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632524
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M2
Länge	20 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963

Technische Spezifikation

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Full thread if L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	20
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Technische Zeichnung

