



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 A Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2,5X5

Artikelnummer	24540.025.005
Marke	-
UBB	950353129824
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632609
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M2.5
Länge	5 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
BS	≈4183
NEN	≈2370
DIN	963
ISO	≈2009

Technische Spezifikation

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	4.7
Full thread if L ≤	20
k (max.)	1.5
L (mm)	5
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Technische Zeichnung

