

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X35



Artikelnummer	24540.030.035
Marke	-
UBB	950353131887
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632951
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3
Länge	35 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Technische Spezifikation

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Full thread if $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	35
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technische Zeichnung

