

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X16



Artikelnummer	24540.040.016
Marke	-
UBB	950353133941
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633224
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	16 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Technische Spezifikation

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Full thread if $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	16
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technische Zeichnung

