

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 A Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X45



Artikelnummer	24540.040.045
Marke	-
UBB	950353134519
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633309
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	45 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ISO	≈2009

Technische Spezifikation

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Full thread if L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	45
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technische Zeichnung

