

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X10



Artikelnummer	24540.060.010
Marke	-
UBB	950353136837
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633590
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	10 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009

Technische Spezifikation

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Full thread if $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	10
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technische Zeichnung

