

## Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X16



|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 24540.060.016            |
| Marke         | -                        |
| UBB           | 950353137090             |
| UNSPSC        | 31161504                 |
| EAN           | 8715492633620            |
| PKG. von 200  | Nur komplette Verpackung |

### Technische Parameter

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Durchmesser | M6                      |
| Länge       | 16 mm                   |
| Klasse      | 4.8                     |
| Antriebsart | Schlitz                 |
| Kopfform    | Senkkopf                |
| Material    | Stahl                   |
| Oberfläche  | Elektrolytisch verzinkt |
| Gewinde     | Metrisches Gewinde      |

### Standards

|      |           |
|------|-----------|
| NEN  | ≈2370     |
| BS   | ≈4183     |
| NF   | ≈E25-123  |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| ISO  | ≈2009     |
| DIN  | 963       |

### Technische Spezifikation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| d-D                     | M6  |
| Thread length (min.)    | 28  |
| dk (max.)               | 11  |
| Full thread if $L \leq$ | 35  |
| k (max.)                | 3   |
| L (mm)                  | 16  |
| n                       | 1.6 |
| P                       | 1   |
| t (min.)                | 1.2 |

### Technische Zeichnung

