

## Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 A Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X80



Artikelnummer	24540.060.080
Marke	-
UBB	950353138080
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633767
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	80 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

DIN	963
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009

### Technische Spezifikation

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Full thread if L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	80
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

### Technische Zeichnung

