

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X90



Artikelnummer	24540.060.090
Marke	-
UBB	950353747682
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633774
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	90 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
BS	≈4183

Technische Spezifikation

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Full thread if $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	90
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technische Zeichnung

