

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X10



Artikelnummer	24540.080.010
Marke	-
UBB	950353138247
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633811
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	10 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

BS	≈4183
ISO	≈2009
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NF	≈E25-123

Technische Spezifikation

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Full thread if $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	10
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technische Zeichnung

