

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X20



Artikelnummer	24540.080.020
Marke	-
UBB	950353138577
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633859
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	20 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	≈2009
BS	≈4183
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Technische Spezifikation

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Full thread if $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	20
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technische Zeichnung

