

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X35



Artikelnummer	24540.080.035
Marke	-
UBB	950353138817
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633897
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	35 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
BS	≈4183

Technische Spezifikation

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Full thread if $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	35
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technische Zeichnung

