

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 A Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X40



Artikelnummer	24540.080.040
Marke	-
UBB	950353138999
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633903
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	40 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370
NF	≈E25-123

Technische Spezifikation

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Full thread if L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	40
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technische Zeichnung

