

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X80



Artikelnummer	24540.100.080
Marke	-
UBB	950353140532
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634122
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	80 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NEN	≈2370
BS	≈4183
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

Technische Spezifikation

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Full thread if $L \leq$	50
k (max.)	5
L (mm)	80
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Technische Zeichnung

