

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X70



Artikelnummer	24540.120.070
Marke	-
UBB	950353141456
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634238
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	70 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Technische Spezifikation

d-D	M12
Thread length (min.)	46
dk (max.)	22
Full thread if $L \leq$	60
k (max.)	6
L (mm)	70
n	3
P	1.75
t (min.)	2.4

Technische Zeichnung

