

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X100



Artikelnummer	24540.120.100
Marke	-
UBB	950353141605
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634269
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	100 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	963
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

Technische Spezifikation

d-D	M12
Thread length (min.)	46
dk (max.)	22
Full thread if $L \leq$	60
k (max.)	6
L (mm)	100
n	3
P	1.75
t (min.)	2.4

Technische Zeichnung

