

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M16X70



Artikelnummer	24540.160.070
Marke	-
UBB	950353142363
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634368
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	70 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Technische Spezifikation

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Full thread if $L \leq$	70
k (max.)	8
L (mm)	70
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Technische Zeichnung

