

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 A Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M16X90



Artikelnummer	24540.160.090
Marke	-
UBB	950353142512
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634382
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	90 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183
NF	≈E25-123

Technische Spezifikation

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Full thread if $L \leq$	70
k (max.)	8
L (mm)	90
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Technische Zeichnung

