

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M20X70



Artikelnummer	24540.200.070
Marke	-
UBB	950353143015
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634436
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	70 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	≈2370
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ISO	≈2009

Technische Spezifikation

d-D	M20
Thread length (min.)	70
dk (max.)	36
Full thread if $L \leq$	80
k (max.)	10
L (mm)	70
n	5
P	2.5
t (min.)	4

Technische Zeichnung

