



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 4.8 M3X8

Artikelnummer	24560.030.008
Marke	-
UBB	950353143684
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634603
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3
Länge	8 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370

Technische Spezifikation

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Full thread if $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	8
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technische Zeichnung

