

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 4.8 M3X40



Artikelnummer	24560.030.040
Marke	-
UBB	950353766724
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634702
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3
Länge	40 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

BS	≈4183
DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

Technische Spezifikation

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Full thread if $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	40
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technische Zeichnung

