



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 4.8 M3X50

Artikelnummer	24560.030.050
Marke	-
UBB	950353766989
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634719
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3
Länge	50 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
DIN	963

Technische Spezifikation

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Full thread if $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	50
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technische Zeichnung

