



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 4.8 M4X25

Artikelnummer	24560.040.025
Marke	-
UBB	950353144831
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634832
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	25 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

BS	≈4183
ISO	≈2009
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NF	≈E25-123

Technische Spezifikation

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Full thread if $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	25
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technische Zeichnung

