

## Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 A Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 4.8 M4X30



Artikelnummer	24560.040.030
Marke	-
UBB	950353144914
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634849
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	30 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009
NEN	≈2370
DIN	963
NF	≈E25-123

### Technische Spezifikation

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Full thread if $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	30
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

### Technische Zeichnung

