



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 4.8 M4X50

Artikelnummer	24560.040.050
Marke	-
UBB	951353498193
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634863
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	50 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009
DIN	963
BS	≈4183
NF	≈E25-123

Technische Spezifikation

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Full thread if $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	50
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technische Zeichnung

