

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 4.8 M5X8



Artikelnummer	24560.050.008
Marke	-
UBB	951353498276
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634887
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	8 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963

Technische Spezifikation

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Full thread if $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	8
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technische Zeichnung

