

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 4.8 M5X20



Artikelnummer	24560.050.020
Marke	-
UBB	950353145416
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634924
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	20 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963

Technische Spezifikation

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Full thread if L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	20
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technische Zeichnung

