



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 A Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 4.8 M6X50

Artikelnummer	24560.060.050
Marke	-
UBB	950353146570
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635082
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	50 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ISO	≈2009
NEN	≈2370
DIN	963

Technische Spezifikation

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Full thread if $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	50
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technische Zeichnung

