

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 4.8 M6X70



Artikelnummer	24560.060.070
Marke	-
UBB	951353498508
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635105
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	70 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
NEN	≈2370

Technische Spezifikation

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Full thread if $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	70
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technische Zeichnung

