



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 4.8 M8X40

Artikelnummer	24560.080.040
Marke	-
UBB	950353147073
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635167
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	40 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009
DIN	963
NF	≈E25-123
BS	≈4183

Technische Spezifikation

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Full thread if $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	40
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technische Zeichnung

