

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 4.8 M8X50



Artikelnummer	24560.080.050
Marke	-
UBB	950353147156
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635174
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	50 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Technische Spezifikation

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Full thread if $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	50
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technische Zeichnung

