

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert 4.8 M3X12



Artikelnummer	24565.030.012
Marke	-
UBB	950353621440
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635280
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3
Länge	12 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
DIN	963
BS	≈4183

Technische Spezifikation

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Full thread if $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	12
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technische Zeichnung

