



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert 4.8 M5X16

Artikelnummer	24565.050.016
Marke	-
UBB	950353913417
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635433
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	16 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Technische Spezifikation

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Full thread if $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	16
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technische Zeichnung

