



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert 4.8 M6X30

Artikelnummer	24565.060.030
Marke	-
UBB	950353621937
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635563
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	30 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	≈E25-123
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈2370
DIN	963

Technische Spezifikation

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Full thread if $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	30
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technische Zeichnung

