

## Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 A Stahl Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert 4.8 M8X12



Artikelnummer	24565.080.012
Marke	-
UBB	950353914167
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635624
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	12 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

### Technische Spezifikation

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Full thread if $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	12
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

### Technische Zeichnung

