

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert 4.8 M8X30



Artikelnummer	24565.080.030
Marke	-
UBB	951353774890
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635662
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	30 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963

Technische Spezifikation

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Full thread if $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	30
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technische Zeichnung

