

Linsensenkkopf mit Schlitz DIN 964 DIN 964 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X6



Artikelnummer	24570.030.006
Marke	-
UBB	950353147313
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635853
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3
Länge	6 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Linsensenkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	≈E25-124
BS	≈4183
NEN	≈2371
DIN	964
ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M

Technische Spezifikation

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Full thread if L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	6
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Technische Zeichnung

