

Linsensenkkopf mit Schlitz DIN 964 DIN 964 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X16



Artikelnummer	24570.030.016
Marke	-
UBB	950353147727
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635907
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3
Länge	16 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Linsensenkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	≈2371
ASME	≈B18.6.7M
DIN	964
ISO	≈2010
NF	≈E25-124
BS	≈4183

Technische Spezifikation

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Full thread if L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	16
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Technische Zeichnung

