

Linsensenkkopf mit Schlitz DIN 964 DIN 964 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X12



Artikelnummer	24570.050.012
Marke	-
UBB	950353149541
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636126
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	12 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Linsensenkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	≈E25-124
DIN	964
BS	≈4183
NEN	≈2371
ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M

Technische Spezifikation

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Full thread if L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	12
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Technische Zeichnung

