

Linsensenkkopf mit Schlitz DIN 964 DIN 964 A Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X25



Artikelnummer	24570.050.025
Marke	-
UBB	950353149889
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636171
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	25 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Linsensenkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-124
ISO	≈2010
NEN	≈2371
DIN	964

Technische Spezifikation

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Full thread if L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	25
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Technische Zeichnung

