

Linsensenkkopf mit Schlitz DIN 964 DIN 964 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X16



Artikelnummer	24570.060.016
Marke	-
UBB	950353150762
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636270
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	16 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Linsensenkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

BS	≈4183
DIN	964
NEN	≈2371
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-124
ISO	≈2010

Technische Spezifikation

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
f ≈	1.5
Full thread if L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	16
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

Technische Zeichnung

