

Linsensenkkopf mit Schlitz DIN 964 DIN 964 A Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X16



Artikelnummer	24570.080.016
Marke	-
UBB	950353151596
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636362
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	16 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Linsensenkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

BS	≈4183
NF	≈E25-124
NEN	≈2371
DIN	964
ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M

Technische Spezifikation

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
f ≈	2
Full thread if L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	16
n	2
P	1.25
t (min.)	3.2

Technische Zeichnung

