



Flachkopf mit Schlitz DIN 85 DIN 85 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X10

Artikelnummer	24640.030.010
Marke	-
UBB	950353152669
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636980
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3
Länge	10 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Flachkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standards

NF	≈E25-128
BS	≈4183
ISO	≈1580
DIN	85
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1603

Technische Spezifikation

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Full thread if $L \leq$	30
k (max.)	1.8
L (mm)	10
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Technische Zeichnung

