



Flachkopf mit Schlitz DIN 85 DIN 85 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X12

Artikelnummer	24640.030.012
Marke	-
UBB	950353152743
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636997
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3
Länge	12 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Flachkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standards

NF	≈E25-128
BS	≈4183
ISO	≈1580
NEN	≈1603
DIN	85
ASME	≈B18.6.7M

Technische Spezifikation

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Full thread if $L \leq$	30
k (max.)	1.8
L (mm)	12
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Technische Zeichnung

