



Flachkopf mit Schlitz DIN 85 DIN 85 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X16

Artikelnummer	24640.030.016
Marke	-
UBB	950353152826
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637017
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3
Länge	16 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Flachkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standards

DIN	85
NF	≈E25-128
BS	≈4183
NEN	≈1603
ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M

Technische Spezifikation

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Full thread if $L \leq$	30
k (max.)	1.8
L (mm)	16
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Technische Zeichnung

