



Flachkopf mit Schlitz DIN 85 DIN 85 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X40

Artikelnummer	24640.060.040
Marke	-
UBB	950353155894
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637734
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	40 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Flachkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standards

DIN	85
NEN	≈1603
ISO	≈1580
NF	≈E25-128
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Technische Spezifikation

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	12
Full thread if $L \leq$	40
k (max.)	3.6
L (mm)	40
n	1.6
P	1
t (min.)	1.4

Technische Zeichnung

