



## Flachrundkopf mit Schlitz gekrönt NF ≈E25-129 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X10

Artikelnummer	24650.060.010
Marke	-
UBB	950353515014
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638564
PKG. von 1000	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	10 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Halbrundkopf, niedrige form
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

NF ≈E25-129

### Technische Spezifikation

d-D	M6
dk (max.)	14
k (max.)	4.2
L (mm)	10
n	1.6
P	1

### Technische Zeichnung

