



Flachrundkopf mit Schlitz gekrönt NF ≈E25-129 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X20

Artikelnummer	24650.080.020
Marke	-
UBB	950353667807
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638724
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	20 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Halbrundkopf, niedrige form
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	≈E25-129
----	----------

Technische Spezifikation

d-D	M8
dk (max.)	20
k (max.)	4.4
L (mm)	20
n	2
P	1.25

Technische Zeichnung

